

Sopranoice

PLATINUM

L A S E R



Alma
For You. For Life.

Sopranoice

PLATINUM

Laser Αποτρίχωση

- ✓ Ασφαλής
- ✓ Αποτελεσματική
- ✓ Ανώδυνη



Το Soprano ICE Platinum συνδυάζει ταυτόχρονα τρία διαφορετικά μήκη κύματος σε **μία μόνο κεφαλή**, στοχεύοντας σε διαφορετικά βάθη του δερματικού ιστού καθώς και σε διαφορετικές ανατομικές δομές εντός του θύλακος της τρίχας. Συνδυάζοντας το επίπεδο απορρόφησης και διείσδυσης τριών διαφορετικών μήκων κύματος με την καλυπτικότητα, την άνεση στη θεραπεία και το χαμηλό κόστος συντήρησης ενός διοδικού laser, **το Soprano ICE Platinum επιτυγχάνει την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και πλήρη θεραπεία αποτρίχωσης.** ➔

Το **Soprano ICE Platinum** με την **κεφαλή θεραπείας 3D** προσφέρει το **συνεργικό όφελος των τριών πιο αποτελεσματικών μηκών κύματος** για την αποτρίχωση ως εξής:

Τεχνολογία Alex

Το **μήκος κύματος στα 755nm** παρέχει τη **μέγιστη δυνατή απορρόφηση ενέργειας**, κάνοντάς το ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος τύπου και χρώματος τρίχας, κυρίως για τις πιο λεπτές και ανοιχτόχρωμες.

Τεχνολογία Speed™

Τα **810nm** είναι το **κλασικό μήκος κύματος για να προσφέρει μεγαλύτερη διείσδυση στην τρίχα**, υψηλή μέση ενέργεια, υψηλό βαθμό επανάληψης παλμών και μεγάλο spot size (2εκ.) για ταχύτητα στη θεραπεία.

Τεχνολογία YAG

Το **μήκος κύματος στα 1064nm** παρέχει την **πιο εν τω βάθει διείσδυση στον θύλακα της τρίχας**, καθιστώντας την την πλέον κατάλληλη λύση για τους πιο σκούρους φωτότυπους δέρματος.



Ως εκ τούτου με το **νέο σύστημα Soprano ICE Platinum** η ενέργεια στοχεύει και επιφανειακά και εις βάθος, ο πόνος είναι ακόμη λιγότερος και η **θεραπεία καθίσταται αποτελεσματική σε όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας.**

Dual Mode (SHR™ & HR)

Επιπλέον, το **Soprano ICE Platinum διαθέτει δύο μεθόδους αποτρίχωσης, την εν κινήσει (In-Motion™) SHR™** τεχνολογία και τη **συμβατική μέθοδο** αποτρίχωσης διοδικού laser με παλμοπαλμό, για να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας.



Πριν την εφαρμογή του Soprano Ice Platinum Laser



5 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Soprano Ice Platinum Laser



Δύναται, επίσης, να αναβαθμιστεί προαιρετικά με τις κεφαλές θεραπείας:

• NIR Body (18cm²)

Τεχνολογία Υπερύθρου με κορυφή βαθμού απορρόφησης στα 1300nm **για θεραπείες σύσφιξης σώματος.**

• NIR Face (6,4cm²)

Τεχνολογίας Υπερύθρου με κορυφή βαθμού απορρόφησης στα 1300nm **για θεραπείες σύσφιξης προσώπου.**

• Alex 755nm

Το μήκος κύματος στα 755nm παρέχει τη **μέγιστη δυνατή απορρόφηση ενέργειας**, κάνοντάς το ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος τύπου και χρώματος τρίχας, κυρίως για τις πιο λεπτές και ανοιχτόχρωμες.

• Speed™ 810nm

Τα 810nm είναι το **κλασικό μήκος κύματος για να προσφέρει μεγαλύτερη διείσδυση στην τρίχα**, υψηλή μέση ενέργεια, υψηλό βαθμό επανάληψης παλμών και μεγάλο spot size (2 εκ.) για ταχύτητα στη θεραπεία.

• YAG 1064nm

Το μήκος κύματος στα 1064nm παρέχει την **πιο εν τω βάθει διείσδυση στον θύλακα της τρίχας**, καθιστώντας την την πλέον κατάλληλη λύση για τους πιο σκούρους φωτότυπους δέρματος. ■

